


# Paneles de tomas universales de 483 mm (19")

## Compatibles con conectores estándar y miniatura

Se muestra el código de color ANSI

Para pedir el código de color IEC visite [es.omega.com](http://es.omega.com)



### PATENTADO

Protegido por patentes estadounidenses e internacionales y solicitudes pendientes

✓ Cada panel incluye tapas protectoras de polvo

Consulte al Departamento de Ventas para obtener información sobre paneles anodizados personalizados con código de colores.


### Paneles de tomas lisos de 483 mm (19")

N.º de filas	Altura del panel	N.º máx. de tomas
1	89 mm (3½")	22
2	133 mm (5¼")	44
3	178 mm (7")	66
4	222 mm (8¾")	88

### Paneles de tomas de 483 mm (19") con corte del conmutador

N.º de filas	Altura del panel	Tamaño del conmutador	N.º máx. de tomas
1	133 mm (5¼")	76 mm (3")	15
2	133 mm (5¼")	76 mm (3")	30
2	178 mm (7")	127 mm (5")	30
3	178 mm (7")	127 mm (5")	45
4	222 mm (8¾")	127 mm (5")	60

**Nota:** si se solicita un conmutador con un panel, la instalación está incluida sin coste adicional, añada el sufixo "-MTC" al número de modelo del conmutador o medidor. Los paneles con conmutadores y/o medidores no se venden con cables. Hay un coste adicional del cableado por circuito. Póngase en contacto con la fábrica para más información.



OSW3  
Visite [es.omega.com/osw\\_sw14](http://es.omega.com/osw_sw14)

Serie DP460  
Visite [es.omega.com/dp460-t](http://es.omega.com/dp460-t)

Se muestra en un tamaño inferior al real

Para hacer su pedido, visite [es.omega.com/19ujp](http://es.omega.com/19ujp) para consultar precios y detalles

N.º de modelo. Código de color ANSI	N.º total de tomas	Corte del conmutador	Corte del medidor
19UJP1-10-(* )	10	-	-
19UJP1-20-(* )	20	-	-
19UJP2-20-(* )	20	-	-
19UJP2-28-(* )	28	-	-
19UJP2-30-(* )	30	-	-
19UJP3-30-(* )	30	-	-
19UJP4-40-(* )	40	-	-
19UJP1-10-(* )-OSW	10	76 mm (3")	-
19UJP3-30-(* )-OSW	30	127 mm (5")	-
19UJP4-40-(* )-OSW	40	127 mm (5")	-
19UJP1-10-(* )-OSW-MTR	10	76 mm (3")	Sí
19UJP3-30-(* )-OSW-MTR	30	127 mm (5")	Sí
19UJP4-40-(* )-OSW-MTR	40	127 mm (5")	Sí

\*Inserte el código de calibración en el número de modelo: J, K, T, E, R, S o U.  
Ejemplo de pedido: 19UJP1-10 (incluye tapas protectoras de polvo).

### Paneles de tomas de 483 mm (19") con cortes del conmutador y medidor

N.º de filas	Altura del panel (mm/pulgadas)	Tamaño del conmutador (mm/pulgadas)	N.º máx. de tomas
1	133 (5¼")	76 (3")	10
2	133 (5¼")	76 (3")	20
2	178 (7")	127 (5")	20
3	222 (8¾")	127 (5")	30
4	222 (8¾")	127 (5")	40

**Nota:** Se proporcionará un corte del medidor DIN ¼ (45 x 92 mm) a menos que se especifique lo contrario

Suministro adicional de nuestras tapas protectoras de polvo con diseño patentado SPJ-CAP-12, paquete de 12 unidades

