

Multímetro digital automático 5 en 1



HHM8229



- ✓ Temperatura, HR, sonido, luz y multímetro digital en un solo dispositivo
- ✓ Pantalla con retroiluminación
- ✓ Apagado automático
- ✓ Advertencia acústica y visual para conexiones de entrada correctas
- ✓ Sensores de temperatura/humedad relativa incorporados
- ✓ Entrada de termopar de tipo K

El medidor HHM8229 es un instrumento de medición profesional portátil con una gran pantalla LCD que muestra tres líneas de lectura y cuenta con retroiluminación para una fácil lectura. El diseño "operación con una sola mano" para el rango de nivel hace que la medición sea sencilla y cómoda. Ofrece protección contra sobrecarga e indicador de batería baja. Se trata de un instrumento multifunción ideal con un gran número de aplicaciones prácticas para uso profesional, doméstico, en talleres, escuelas y para el bricolaje.

El medidor está diseñado con una alarma de luz y sonido para impedir errores de conexión de los cables de prueba y proporciona una protección adicional contra daños causados por operaciones inadecuadas. El comprobador múltiple digital 5 en 1 ha sido diseñado para combinar las funciones de medidor de sonido, luminosidad, humedad y temperatura, así como de multímetro digital.

El multímetro digital HHM8229 puede realizar mediciones para voltaje y corriente CA/CC, resistencia, frecuencia, actuación y capacitancia, así como continuidad y prueba de diodo. La lectura y la unidad de medición se muestran en la LCD, que incluye tanto la opción automática como la manual. El rango automático y el rango manual están disponibles. El modelo HHM8229 cuenta con función de apagado automático, función de retención de la lectura y función de medición relativa.

ESPECIFICACIONES

Recuentos: 4.000

Tensión CC: 400 mV/4 V/40 V/1000 V $\pm(0,7\% \text{ rdg} + 2 \text{ dgt})$

Tensión CA: 400 mV/4 V/40 V/750V $\pm(0,8\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$

Corriente CC: 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA $\pm(1,2\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$, 2A/20A $\pm(2,0\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgt})$

Corriente CA: 400 μ A/4000 μ A/40 mA/400 mA $\pm(1,5\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$, 2A/20A $\pm(3,0\% \text{ rdg} + 10 \text{ dgt})$

Resistencia: 400 Ω /4 k/40 k/400 k/4 M Ω $\pm(1,2\% \text{ rdg} + 5 \text{ dgt})$, 40 M Ω $\pm(2,0\% \text{ rdg} + 5 \text{ dgt})$

Capacitancia: 40 nF/400 nF/4 μ F/40 μ F/100 μ F $\pm(3\% \text{ rdg} + 3 \text{ dgt})$

Frecuencia: 10 Hz/10 Hz/1K Hz/10K Hz/100K Hz $\pm(2,0\% + 5 \text{ dgt})$

Actuación: 0,1 a 99,9% $\pm 3,0\% \text{ rdg}$

Nivel de sonido: 40 a 100 dB $\pm 3,5\% \text{ rdg}$

Luz: 4.000 Lux/40000 Lux $\pm 5,0\% \text{ rdg}$

Humedad: 20 a 95% HR, $\pm 5,0\% \text{ HR}$

Temperatura (sensor incorporado): 0 a 40 $^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ (32 a 104 $^{\circ}\text{F} \pm 4^{\circ}\text{F}$)

Temperatura (termopar de tipo K): -20 a 0 $^{\circ}\text{C} \pm 5,0\% \text{ rdg}$; 0 a 400 $^{\circ}\text{C} \pm 1,0\% \text{ rdg}$; 400 a 1000 $^{\circ}\text{C} \pm 2,0\% \text{ rdg}$; 4 a 32 $^{\circ}\text{F} \pm 5,0\% \text{ rdg}$; 32 a 752 $^{\circ}\text{F} \pm 1,0\% \text{ rdg}$; 752 a 1832 $^{\circ}\text{F} \pm 2,0\% \text{ rdg}$

Pruebas continuas: Con zumbador



¡Las conexiones de entrada se iluminan!

Prueba de diodo

Potencia: Tres pilas alcalinas "AAA" de 1,5 V (incluidas)

Tamaño: 195 mm de largo x 92 mm de ancho x 55 mm de profundidad (7,7 x 3,6 x 2,2")

Peso: 400 g (14 oz) (pilas incluidas)

¡Termopar y adaptador de clavija multifunción gratuitos incluidos!

El modelo HHM8229 incluye un termopar gratuito con cable bordado aislado de tipo K de 1 m (40") con conector subminiatura y estuche del carrete del alambre (1 por canal).

¡Solicite un repuesto!

N.º de modelo SC-GG-K-30-36.

N.º de modelo HHM8229-MFS.



Para hacer su pedido visite es.omega.com/hhm8229 para consultar precios y detalles

N.º de modelo	Descripción
HHM8229	Multímetro digital automático 5 en 1
SC-HH500	Estuche portátil blando
HHM8229-MFS	Adaptador de clavija multifunción de repuesto

Completo de serie con 1 termopar de tipo K, adaptador de clavija multifunción, cables de prueba, funda de caucho, tres pilas alcalinas "AAA" y manual del operador.

Ejemplo de pedido: HHM8229, multímetro digital automático 5 en 1. **OCW-3, OMEGACARESM** amplía la garantía estándar de 1 año a un total de 4 años.