

Lámina de plástico/película reversible de poliéster de cristal líquido

Con reverse adhesivo

Láminas individuales disponibles [31 x 31 cm (12 x 12")]

Cada kit incluye 6 láminas [15 x 31 cm (6 x 12")]

Serie LCS

- ✓ Lectura fácil
- ✓ Autoadhesiva
- ✓ Reutilizable

Estas versátiles láminas de plástico/películas de poliéster de cristal líquido pueden cortarse en cualquier tamaño con facilidad. Debido a su corto tiempo de respuesta, estas láminas indicadoras de la temperatura ofrecen lecturas visuales rápidas para aplicaciones de laboratorio, de prueba y evaluación. Las láminas están disponibles en tamaño de 31 x 31 cm (12 x 12") o en kits de 6 láminas de 15 x 31 cm (6 x 12"), con un grosor de 0,25 mm (0,01") aproximadamente. Existe un paquete de muestra que incluye seis láminas de 15 x 31 cm (6 x 12"), cada una de diferentes rangos de temperatura, tal como se muestra en la matriz de pedidos.

Especificaciones

Cinta adhesiva: Cinta adhesiva de doble cara

Película de cobertura: Poliéster de 5 milipulgadas

Material de cambio de color: Mezcla no tóxica de ésteres de cristal líquido

Precisión: ±1 °C

Temperatura de almacenamiento: 21 °C (70 °F) y humedad relativa del 50%

Indicaciones de uso: Aplique la etiqueta que indica la temperatura sobre una superficie limpia y seca. Lea la temperatura una vez que los colores dejen de cambiar. El color verde indica que la lectura es correcta. Si el color no es verde, la lectura de la temperatura se encontrará entre los cuadros de color azul y marrón

Función: Indicación de la temperatura indicada por el color verde



LCS-77, se muestra en un tamaño inferior al real.

MARRÓN	Ligeramente por encima del valor nominal
VERDE	Temperatura nominal
AZUL	Ligeramente por debajo del valor nominal
NEGRO	Otra

Para hacer su pedido, visite es.omega.com/lcs_labels para consultar precios y detalles

N.º de modelo de lámina individual de 31 x 31 cm (12 x 12")	N.º de modelo de kit de 6 láminas de 15 x 31 cm (6 x 12")	Rango de temperatura
LCS-77	LCS-77-KIT	20 a 25 °C (68 a 77 °F)
LCS-86	LCS-86-KIT	25 a 30 °C (77 a 86 °F)
LCS-95	LCS-95-KIT	30 a 35 °C (86 a 95 °F)
LCS-97	LCS-97-KIT	35 a 36 °C (95 a 97 °F)
LCS-104	LCS-104-KIT	35 a 40 °C (95 a 104 °F)
LCS-113	LCS-113-KIT	40 a 45 °C (104 a 113 °F)
	LCS-KIT	6 láminas, cada una de un rango de temperatura de los indicados anteriormente

Ejemplos de pedidos: LCS-77, láminas individuales de 31 x 31 cm (12 x 12").

LCS-95-KIT, incluye 6 láminas de 15 x 31 cm (6 x 12") cada una, con un rango de temperatura de 30 a 35 °C (86 a 95 °F).