


Sondas RTD de platino



Incluido el conector de acoplamiento hembra tipo PR-17.



El conector miniatura se muestra en su tamaño real.

El conductor rojo se acopla a este pin para el estilo 2.

También disponible con recubrimiento PFA.

Sondas de desconexión rápida miniatura de la Serie PR-17 de dimensión estándar

Sondas de uso general con revestimiento de acero inoxidable 304 de 1/8 y 1/16" OD, en longitudes de 6 a 24". Cada sonda finaliza con un conector de 3 puntas de miniatura MTP (conector de acoplamiento incluido).

Para hacer su pedido

N.º de modelo	Estilo de conductor†	Ω a 0 °C	Longitud de revestimiento**
PR-17-2-100-(*)-6-E	2	100	6"
PR-17-2-100-(*)-9-E	2	100	9"
PR-17-2-100-(*)-12-E	2	100	12"
PR-17-2-100-(*)-18-E	2	100	18"
PR-17-2-100-(*)-24-E	2	100	24"

* Especificar 1/8 o 1/16 para el diámetro de la sonda en pulgadas.

** Añada coste adicional por pulgada en longitudes superiores a 24" (1/16" diámetro 24" máx).

† Configuración de conductor de 3 hilos estándar; póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer otras configuraciones.

Ejemplo de pedido: PR-17-2-100-1/8-6-E PR-17-2-100-1/8-6-E, sonda PR-17 de desconexión rápida con conector de acoplamiento miniatura, cableado estilo 2, 100 Ω @ 0 °C, diámetro de 1/8", 6" de largo, curva europea ($\alpha = 0,00385$).

- ✓ Incluye un elemento de precisión RTD bobinado de platino DIN Clase "A" de 100 Ω
- ✓ De fácil conexión a su medidor o sistema de medición con nuestro conector MTP de 3 puntas de miniatura y los cables de extensión
- ✓ Disponible en diámetros de 1,5 y 3 mm (1/16 y 1/8")
- ✓ Rango de temperatura de -200 a 500 °C (220 °C máx. en el conector)

Sondas de desconexión rápida miniatura de la Serie PR-17 de dimensión métrica

Sondas de uso general con revestimiento de acero inoxidable 304 de 1,5 y 3 mm OD, en longitudes de 150 a 600 mm. Cada sonda finaliza con un conector de 3 puntas miniatura MTP (conector de acoplamiento incluido).

N.º de modelo	Estilo de conductor†	Ω a 0 °C	Longitud de revestimiento**
PR-17-2-100-(*)-150-E	2	100	150 mm
PR-17-2-100-(*)-225-E	2	100	225 mm
PR-17-2-100-(*)-300-E	2	100	300 mm
PR-17-2-100-(*)-450-E	2	100	450 mm
PR-17-2-100-(*)-600-E	2	100	600 mm

* Especificar "M15" para dimensiones de sonda de 1,5 mm o "M30" para dimensiones de sonda de 3 mm.

** Añada coste adicional por pulgada en longitudes superiores a 600 mm (1.5mm diámetro 600mm máx).

† Configuración de conductor de 3 hilos estándar; póngase en contacto con el departamento de ventas para conocer otras configuraciones.

Ejemplo de pedido: PR-17-2-100-M30-150-E, sonda PR-17 de desconexión rápida con conector de acoplamiento miniatura, cableado estilo 2, 100 Ω @ 0 °C, diámetro de 3 mm, 150 mm de largo, curva europea ($\alpha = 0,00385$).

Opciones



OM-CP-RTDTEMP101



Adaptador SSLK.



Cable de extensión TECU10-MTP.