



SENSORES DE TEMPERATURA SANITARIOS

Sensor RTD con conector M12 para control de procesos y aplicaciones de pruebas y medidas



- ✓ Carcasa completamente soldada de acero inoxidable 316L
- ✓ Rango de temperatura de funcionamiento: -50 a 500 °C (-58 a 932 °F) en el extremo sensor, -50 a 250 °C (-58 a 482 °F) en el conector
- ✓ Disponible con o sin roscas de montaje, roscas de montaje M8x1, M10x1, G $\frac{1}{2}$ BSPP y G $\frac{1}{2}$ BSPP disponibles
- ✓ Clase A, Elementos RTD Pt 100 o Pt1000 de 4 cables de platino de acuerdo a la norma IEC60751
- ✓ Conector M12 de 4 pines integral para una conexión sencilla
- ✓ Diámetro estándar 6 mm
- ✓ Longitud mínima 5 mm
- ✓ Sondas flexibles (a partir de los primeros 65 mm desde el extremo) que usan un radio de curvatura mínimo sugerido de 2x el diámetro de la sonda

Serie PR-26



Métricos

Para hacer su pedido

Número de modelo	Elemento	Longitud (mm)	Rosca de montaje
PR-26A-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, Clase A	150	Ninguna
PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, Clase A	250	Ninguna
PR-26A-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, Clase A	350	Ninguna
PR-26E-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, Clase A	150	M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, Clase A	250	M8x1
PR-26E-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, Clase A	350	M8x1
PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, Clase A	150	M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, Clase A	250	M10x1
PR-26F-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, Clase A	350	M10x1
PR-26G-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, Clase A	150	G $\frac{1}{2}$ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, Clase A	250	G $\frac{1}{2}$ BSPP
PR-26G-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, Clase A	350	G $\frac{1}{2}$ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0150-M12-1	Pt100, Clase A	150	G $\frac{1}{4}$ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0250-M12-1	Pt100, Clase A	250	G $\frac{1}{4}$ BSPP
PR-26H-3-100-A-M6-0350-M12-1	Pt100, Clase A	350	G $\frac{1}{4}$ BSPP

Para elementos de 1000 Ω , Clase A, cambie "100" por "1000" en el número de modelo, sin costes adicionales.

Para longitudes superiores a 350 mm, cambie "0350" en el número de modelo por la longitud deseada en mm, por un coste adicional por cada 25 mm (ejemplo: 500 mm = 0500, 425 mm = 0425).

Ejemplos de pedidos: PR-26A-3-100-A-M6-0250-M12-1, Sonda de 6 mm de diámetro, 250 mm de longitud con Pt100, elemento de Clase A, sin rosca de montaje, con conector M12.

PR-26F-3-100-A-M6-0150-M12-1, Sonda de 6 mm de diámetro, 150 mm de longitud con Pt100, elemento de Clase A, rosca de montaje M10x1, con conector M12.