

# Termómetros indicadores de temperatura reversibles

(tiras de cristal líquido para múltiples temperaturas)

**RLC-50**

- ✓ Autoadhesivos
- ✓ Claros, de fácil lectura en °C y °F
- ✓ Para aplicaciones en frío o calor
- ✓ Vuelven al estado original, pueden utilizarse una y otra vez
- ✓ No tóxicos
- ✓ No son conductores de electricidad

7 rangos de temperatura por etiqueta

Las etiquetas de la Serie RLC son ideales para controlar la temperatura de piezas electrónicas, transformadores, relés y motores. Tenga en cuenta las variedades en color al interpretar las etiquetas de cristal líquido.

## Especificaciones

**Tiempo de respuesta:** Rápido: por lo general, de 0,5 a 2 segundos  
**Grosor:** Alrededor de 0,25 mm (0,010")  
**Precisión:** ±2 °C (3,6 °F)  
**Entorno:** Evite la exposición prolongada a la luz solar y ultravioleta  
**Temperatura de almacenamiento recomendada:** 10 a 38 °C (50 a 100 °F)

**RLC-50-30/0**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 -30 a 0 °C (-22 a 32 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

**RLC-50-0/30**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 0 a 30 °C (32 a 86 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]



**RLC-50-30/60**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 30 a 60 °C (86 a 140 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

**RLC-50-60/90**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 60 a 90 °C (140 a 194 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

**VERDE** La barra es la lectura real  
**MARRÓN** La barra está por encima de la lectura real  
**AZUL** La barra está por debajo de la lectura real

**RLC-50-30/90**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 30 to 90 °C (86 a 194 °F)  
 [incrementos de 10 °C (18 °F)]

**RLC-50-90/120**  
 Paquete de 10 o paquete de 30  
**Temperatura:**  
 90 a 120 °C (194 a 248 °F)  
 [incrementos de 5 °C (9 °F)]

## Indicadores de temperatura

N.º de modelo	Rango de temperatura						
RLC-50-30/0(*)	°C -30	-25	-20	-15	-10	-5	0
	°F -22	-13	-4	5	14	23	32
RLC-50-0/30(*)	°C 0	5	10	15	20	25	30
	°F 32	41	50	59	68	77	86
RLC-50-30/60(*)	°C 30	35	40	45	50	55	60
	°F 86	95	104	113	122	131	140
RLC-50-60/90(*)	°C 60	65	70	75	80	85	90
	°F 140	149	158	167	176	185	194
RLC-50-30/90(*)	°C 30	40	50	60	70	80	90
	°F 86	104	122	140	158	176	194
RLC-50-90/120(*)	°C 90	95	100	105	110	115	120
	°F 194	203	212	221	230	239	248

\* Agregue "-10" para el paquete de 10 o "-30" para el paquete de 30.  
 Ejemplos de pedidos: RLC-50-90/120-30, 7 etiquetas de rango de temperatura [90 a 120 °C (194 a 248 °F)], paquete de 30.  
 RLC-50-60/90-10, 7 etiquetas de rango de temperatura [60 a 90 °C (140 a 194 °F)], paquete de 10.

Todos los modelos anteriores se muestran en su tamaño real: 0,01 de alto x 0,5 de ancho x 1,75" de largo