


Accesorios para conectores

Para conectores en miniatura

Soporte para alambre (con carrete)

Para hacer su pedido visite es.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc para consultar precios y detalles


N.º de modelo		Conectores compatibles
SMP-SC	Paquete de 5	SMPW, HMPW
SWHCL	Paquete de 20	SMPW, HMPW



Abrazadera para tubo de elemento doble

N.º de modelo	Conectores compatibles
DX-BRLK-(*)-SMP	SMPW, HMPW

*Introduzca el diámetro de la sonda: "116" para 1/16", o "18" para 1/8"



Abrazadera de cable de ferrita

N.º de modelo	Conectores compatibles
PCLM-SMP-FT	SMPW, GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC-FT	HMPW, MTP



Abrazadera para cable

N.º de modelo	Conectores compatibles
PCLM-SMP	SMPW, HMPW
PCLM-NMP	NMP
PCLM-GMP	GMP, HGMP
PCLM-SMP-RSC	SMPW, HMPW (cable de mayor tamaño)
PCLM-SHX	SHX-MF



Tubo de protección miniatura

N.º de modelo	Conectores compatibles
MSRT-116-(*)	SMPW, HMPW, GMP, HGMP
MSRT-332-(*)	
MSRT-532-10	

*Introducir cantidad: seleccione de entre los paquetes de 5, 10, 50, 100. El número en el centro indica el diámetro interior del tubo: "316" para 3/16", "332" para 3/32", "532" para 5/32".



Protecciones de goma

N.º de modelo	Conectores compatibles
MRB	SMPW, HMPW
MRBS	SMPW, HMPW

MRB calificado a 200° MRBS calificado a 450°



Accesorios para conectores

Para conectores miniatura

Abrazadera de seguridad

Para hacer su pedido visite es.omega.com/smp-sc_mini_conn_acc para consultar precios y más información


N.º de modelo	Conectores compatibles
SMCL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP
FMCL	FMP, FMPW, HFMP, HFMPW

Abrazadera de seguridad SMCL Se muestra con GMP-T-MF




Soporte de montaje en panel (estándar y redondo)

N.º de modelo	Conectores compatibles	Dimensión "A"
SMACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,88"
MAACL	NMP	0,88"
SRMAACL	SMPW, GMP, HMPW, HGMP	0,67"
RMACL	NMP	0,67"




Soporte de montaje redondo para panel SRMAACL.



Soporte de montaje para panel SMACL.


Reductor de orificio de cable para cable de menor calibre Conectores SMPW

N.º de modelo. Paquete de 20	Abertura de orificio reducida
RB-SMP-100	2,54 (0,100") de diámetro.
RB-SMP-140	3,55 (0,140") de diámetro.



RB-SMP-100 reductores de orificio de cable con SMPW-K-M

Dimensiones: mm (pulgadas)



Boquillas engastadas

N.º de modelo	Diá. A-ID mm (pulg.)	Diá. B-OD mm (pulg.)	Diá. C mm (pulg.)	Diá. E mm (pulg.)	Conectores compatibles
(*)B-SMP-CR020-(**)	0,56(0,022)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	SHX, NMP, MTP, GMP, SMP, SMPW, FMPW
(*)B-SMP-CR032-(**)	0,89 (0,035)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR040-(**)	1,09 (0,043)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR1.5MM-(**)	1,57 (0,062)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR062-(**)	1,65 (0,065)	2,95 (0,116)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	
(*)B-SMP-CR093-(**)	2,44 (0,096)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	
(*)B-SMP-CR3,0mm-(**)	3,10 (0,122)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	
(*)B-SMP-CR125-(**)	3,25 (0,128)	4,72 (0,186)	3,96 (0,156)	N/D	

(*) Introduzca "B" para latón o "S" para acero inoxidable
 (**) Introducir cantidad: "10" o "100." El número "CR" indica el diámetro de sonda compatible.
 Para pedir la herramienta para engastado para usar con estas boquillas, especifique el número de modelo **BB-SMT-CT**.

Ejemplo de pedido: **SB-SMP-CR040-100**, paquete de 100 boquillas engastadas de acero inoxidable para sondas de 0,043 de diámetro.

Arandela aislante de abrazadera de silicona de 0,25" de largo

N.º de modelo	Diámetro interno	Diámetro externo	Longitud	Conectores compatibles
SSRT-CC-018-(*)	3,18 (0,125)	4,77 (0,188)	6,35 (0,250)	OSTW macho o hembra
SSRT-CC-332-(*)	2,38 (0,094)			
SSRT-CC-116-(*)	1,59 (0,063)			
SSRT-CC-132-(*)	0,79 (0,032)			

*Introducir cantidad del paquete: seleccione de entre los paquetes de 5, 10, 50, 100. El número en el centro indica el diámetro interior de la arandela aislante para el tubo de protección de 0,75" de largo, visite es.omega.com

PATENTADO
 Protegido por patentes estadounidenses e internacionales y solicitudes pendientes.

