

ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR

Para la Serie FP-5300, FP-5100, FP8500 y FP-5600

Los adaptadores se suministran sin conector.

Solicite el número de modelo FMK-31536-1 para el conector de polipropileno.

Para hacer su pedido

Material de tubo	PVC 40 y 80	CPVC 80	Tamaño del tubo	Sólo tamaño métrico		Acero inoxidable 316
				PVDF†	Polipropileno†	
Tamaño del tubo	N.º de modelo	N.º de modelo.	Tamaño del tubo	N.º de modelo.	N.º de modelo	N.º de modelo
½"	FP-5305M	FP-5305CM	15 mm	FP-5105	FP-5105PO	FMG-5305
¾"	FP-5307M	FP-5307CM	20 mm	FP-5107	FP-5107PO	FMG-5307
1"	FP-5310M	FP-5310CM	25 mm	FP-5110	FP-5110PO	FMG-5310
1¼"	FP-5312M	FP-5312CM	32 mm	FP-5112	FP-5112PO	FMG-5312
1½"	FP-5315M	FP-5315CM	40 mm	FP-5115	FP-5115PO	FMG-5315
2"	FP-5320M FP-5320S*	FP-5320CM	50 mm	FP-5120	FP-5120PO	FMG-5320
2½"	FP-5325S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5325*
3"	FP-5330S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5330*
4"	FP-5340S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5340*
5"	N/A	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5350*
6"	FP-5360S*	N/A	–	N/A	N/A	FMG-5360*
8"	FP-5380S*	N/A	N/A	N/A	N/A	FMG-5380*
10"		N/A	254 mm	N/A	FP-5381PO*	FMG-5381*
12"	FP-5382S*		305 mm	N/A	FP-5382PO*	FMG-5382*

* Modelos con weldolet adaptadores para soporte (se muestran en la segunda fila de imágenes más abajo).

† Los adaptadores de PVDF y POLIPROPILENO están solo disponibles en tamaños métricos.



Todos los adaptadores de CPVC tienen extremos deslizantes para el tubo del diagrama 80. Los adaptadores en PVDF y polipropileno superiores al tamaño de línea 2" son de estilo disco para deslizarse entre bridas estándar de PVDF o polipropileno DIN; para un tamaño de línea de 2" y menor, los adaptadores tienen extremos con clavija. Todos tienen juntas tóricas FKM. Los adaptadores en PVC con un tamaño de línea de hasta 4" sin el sufijo "S" tienen extremos deslizantes para el tubo del diagrama 40 o 80; el tamaño de línea de 6" y mayor así como adaptadores con el sufijo "S" son soportes con cemento.

Adaptadores de acero inoxidable 316 y acero de carbono para el tamaño de la línea 2" e inferiores son del estilo "T"; todos los adaptadores de acero inoxidable 316 mayores son del estilo Weldolet. Los adaptadores de acero galvanizado del tamaño hasta e inclusive el tamaño de línea 2" sin el sufijo "S" son del estilo "T"; todos los adaptadores de hierro mayores y aquellos con el sufijo "S" son soportes dobles con correa.

ADAPTADORES PARA LA INSTALACIÓN DEL SENSOR

Para la serie FP-5300, FP-5100, FP8500, FP-5600 y FP-5200

Los adaptadores se suministran sin conector.

Solicite el número de modelo FMK-31536-1 para el conector de polipropileno.

Para hacer su pedido

Material de tubo	Hierro galvanizado	acero de carbono	Latón/bronce (latón)	Sensor metálico Sólo la serie FP-5200
Tamaño del tubo	N.º de modelo	N.º de modelo	N.º de modelo	N.º de modelo
½"	N/A	FP-5305CS	FP-5305CU	FP-5205††
¾"	N/A	FP-5307CS	FP-5307CU	FP-5207††
1"	FP-5310GI	FP-5310CS	FP-5310CU FP-5310BR	FP-5210††
1¼"	FP-5312GI	FP-5312CS	FP-5312CU FP-5312BR	FP-5212
1½"	FP-5315GI	FP-5315CS	FP-5315CU FP-5315BR	FP-5215
2"	FP-5320GI FP-5320GIS*	FP-5320CS	FP-5320CU FP-5320BR	FP-5220 FP-5220S*
2½"	FP-5325GI*	FP-5325CS*	FP-5325BR*	FP-5225
3"	FP-5330GI*	FP-5330CS*	FP-5330BR*	FP-5230 FP-5230S*
4"	FP-5340GI*	FP-5340CS*	FP-5340BR*	FP-5240 FP-5240S*
5"	FP-5350GI*	FP-5350CS*	FP-5350BR*	FP-5250 FP-5250S*
6"	FP-5360GI*	FP-5360CS*	FP-5360BR*	FP-5260 FP-5260S*
8"	FP-5380GI*	FP-5380CS*	FP-5380BR*	FP-5280 FP-5280S*
10"	FP-5381GI*	FP-5381CS*	FP-5381BR*	FP-5281 FP-5281S*
12"	FP-5382GI*	FP-5382CS*	FP-5382BR*	FP-5282 FP-5282S*

* Modelos con weldolet adaptadores tipo soporte (se muestran en la fila inferior).

Póngase en contacto con OMEGA para obtener los requisitos especiales de los adaptadores que no se incluyen en esta gráfica.



Acero inoxidable



Acero galvanizado

NOTA: Todos los adaptadores de 10" y mayores se limitan a una temperatura de líquido de 60 °C (140 °F) debido al inserto de PVC.

Todos los adaptadores de latón con el sufijo "CU" para las tuberías de cobre y latón tienen adaptadores para la condensación en el extremo; los adaptadores de latón de 2 pulgadas y menores son roscados de NPT en T; los adaptadores de latón superiores a 2" son Brazelots.

Todos los adaptadores FP-52XX con el sufijo "S" son de hierro galvanizado con correa doble; aquellos sin el sufijo "S" son de acero inoxidable soldados

NOTA: Especifique el diagrama de tubos si son distintos al diagrama 40 para soportes de PVC o hierro y para Weldolets y Brazelots.

† Solo estilo de FP-5205, FP-5207, FP-5210.