

CALIBRADOR DE TENSIÓN DE PRECISIÓN

ROSETA SUPERPUESTA RECTANGULAR 0/45/90°

Disponibilidad de calibradores de tensión personalizados. No existen cantidades mínimas. Consulte con Ingeniería.

NOTA
ST = acero
AL = aluminio



Para hacer su pedido

	N.º DE MODELO	RESISTENCIA NOM. (Ω)	DIMENSIONES en mm (pulgadas) [†]				T MAX.* (Vrms)	TERMINACIÓN	COMP. TEMP.	ZAPATA TERM.
			REJILLA		SOPORTE					
			A	B	C	D				
Se muestra en su tamaño real: 5,6 mm No se muestran los conductores	SGD-2/120-RY51	120	2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)	3	Conductores planos	ST	BPT-1
	SGD-2/120-RY53	120	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de pequeño tamaño de 120 Ω				4	Conductores planos	AL	
	SGD-2/120-RY61	120					3	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-2/120-RY63	120					4	Zapatas soldadas	AL	
Se muestra en su tamaño real: 5,6 mm No se muestran los conductores	SGD-2/350-RY51	350	2,00 (0,079)	1,10 (0,043)	5,60 (0,220)	5,60 (0,220)	5	Conductores planos	ST	BPT-1
	SGD-2/350-RY53	350	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de pequeño tamaño de 350 Ω				7	Conductores planos	AL	
	SGD-2/350-RY61	350					5	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-2/350-RY63	350					7	Zapatas soldadas	AL	
Se muestra en su tamaño real: 7,1 mm No se muestran los conductores	SGD-3/120-RY51	120	3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)	4,5	Conductores planos	ST	BPT-2
	SGD-3/120-RY53	120	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de tamaño mediano de 120 Ω				6	Conductores planos	AL	
	SGD-3/120-RY61	120					4,5	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-3/120-RY63	120					6	Zapatas soldadas	AL	
Se muestra en su tamaño real: 7,1 mm No se muestran los conductores	SGD-3/350-RY51	350	3,00 (0,118)	1,70 (0,067)	7,10 (0,280)	7,10 (0,280)	7,5	Conductores planos	ST	BPT-2
	SGD-3/350-RY53	350	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de tamaño mediano de 350 Ω				10	Conductores planos	AL	
	SGD-3/350-RY61	350					7,5	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-3/350-RY63	350					10	Zapatas soldadas	AL	
Se muestra en su tamaño real: 11,4 mm No se muestran los conductores	SGD-7/120-RY51	120	6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)	9	Conductores planos	ST	BPT-3
	SGD-7/120-RY53	120	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de gran tamaño de 120 Ω				12	Conductores planos	AL	
	SGD-7/120-RY61	120					9	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-7/120-RY63	120					12	Zapatas soldadas	AL	
Se muestra en su tamaño real: 11,4 mm No se muestran los conductores	SGD-7/350-RY51	350	6,50 (0,256)	3,10 (0,122)	11,40 (0,449)	11,40 (0,449)	15	Conductores planos	ST	BPT-3
	SGD-7/350-RY53	350	Roseta superpuesta rectangular de 3 elementos de gran tamaño de 350 Ω				20	Conductores planos	AL	
	SGD-7/350-RY61	350					15	Zapatas soldadas	ST	
	SGD-7/350-RY63	350					20	Zapatas soldadas	AL	

TABLA DE DESCUENTO	
1 a 10 paq	Neto
11 a 24 paq5%
25 a 49 paq	10%
50 y más y OEM.	Consulte a la fábrica

† Para la leyenda de las dimensiones, visítanos online.
 * Voltaje máximo permitido en el Puente (Vrms).
Nota: Visítenos online para ver los accesorios para las galgas extensiométricas.
Ejemplo de pedido: SGD-2/350-RY51, calibrador de tensión de resistencia nominal de 350 Ω.

